

Garant
POMX 10T5ZEER U, HB9540, Tipas: UNI

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).

Teigiama aukštų pastūmų geometrija.

Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.

Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Rekomenduojama naudoti sudėtingiems pjūviams (pjūvio pertrūkiais).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 2,2$ mm.

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 4,8 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	4,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	POMX 10T5ZEER U
Kietlydinys	HB9540

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	360 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	310 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
Uni	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		