

SWISS TOOLS

Bazinis laikiklis, HSK-T, Koto Ø / Ø D – A matmuo: 40/40-120mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320102 40/40-120
GTIN	2050001772695
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Modelis:**

- **Efektyviems tekinimo darbams.**
- **Kairiniam ir dešininiam tekinimui.**

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamos atsarginės galvutės Nr. 264826 – 264827.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Koto Ø	40 mm
Ø D	40 mm
Laikiklis	HSK-T
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas