

HOLEX**Spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949521 1000
GTIN	4062406082024
Produktų klasė	92S

Aprašymas**Modelis:**

Sustiprintos durys. DOM sukama rankena su **cilindrine spyna**. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 15 mm.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035. Durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliniu būdu**, kitos spalvos nesiūlomos.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	830 mm
Lentynų skaičius	1
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Svoris	32 kg

Aukštis	1000 mm
Gylis	400 mm
Plotis	930 mm
medžiagos storis	0,8 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	70 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	450 kg
Durų atidarymo kampas	125 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	15 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Segtuvų spinta

Priedai

Papildoma lentyna Tipas 935	949524 935
Lentynų laikiklių rinkinys spintoms varstomomis durimis20 vnt.	959011