

HOLEX**Drabužinių spinta su cokoliu ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

949602 3

GTIN

Produktų klasė

92S

Aprašymas**Modelis:**

Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Galima pasirinkti cokolį arba plastikines kojeles.

Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).

Vėdinimo koncepcija: Per spintos galinę dalį į vidų patenkantis oras užtikrina gerą skyriaus vėdinimą ir džiovinimą. Specialios paskirties spintose oras patenka per įgilinto cokolio angas viršuje.

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**. Kitos spalvos nesiūlomos.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentelė su pavarde	ne
Svoris	64 kg
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis	345 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Nuožulnus viršus	ne
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	465 mm
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Norma	DIN 4547
Skyrių skaičius	3
Lentynos gylis	465 mm
Gylis	500 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Apatinė dalis	Cokolis
Plotis	900 mm
Aukštis	1800 mm
Lentynos plotis	220 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1270 mm
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	220 mm
užuolaidai	taip
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

Priedai

Rūbų pakabos Vnt. 1	949775 1
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Rūbų pakabos Vnt. 10	949775 10