

HOLEX

Drabužinių spinta su nuožulniu viršumi, plastikinėmis kojelėmis ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

949623 2

GTIN

Produktų klasė

92S

Aprašymas

Modelis:

Korpusas yra su nuožulniu viršumi, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Galima pasirinkti cokolį arba plastikines kojeles.

Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, **dengta milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

užuolaidai, kurios lanko Ø iki

6 mm

Aukštis gale	2000 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
Apatinė dalis	Plastikinės kojelės
Nuožulnus viršus	taip
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Lentynos gylis	465 mm
Aukštis priekyje	1800 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1260 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	220 mm
Lentynos plotis	220 mm
Skyrių skaičius	2
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	360 - 530 mm
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Plotis	610 mm
užuolaidai	taip
tinka šalmui	taip
Gylis	500 mm
Norma	DIN 4547
Svoris	49 kg
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	465 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

Priedai

Rūbų pakabos Vnt. 10	949775 10
Rūbų pakabos Vnt. 1	949775 1
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40