

HOLEX**Drabužinių spinta su nuožulniu viršumi, suoliuku ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

949641 4

GTIN

Produktų klasė

92S

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas yra su nuožulniu viršumi, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Standartinio suoliuko viršus yra iš buko, jo profilis apie 60×35 mm, nuobliuotas iš visų pusių, viršus užapvalintas, nulakuotas bespalviu laku.

Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, suoliukas panašios pilkos spalvos, **dengtos milteliais**. Kitos spalvos nesiūlomos.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikata, visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis	360 - 530 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	465 mm
Aukštis priekyje	2090 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	220 mm
Suoliuko plotis	1190 mm
Gylis	500 mm
Suoliuko gylis	315 mm
Suoliuko aukštis	420 mm
Svoris	102 kg
Aukštis gale	2290 mm
Plotis	1190 mm
Lentynos plotis	220 mm
Lentynos gylis	465 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1260 mm
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

Priedai

Lovelis batams iš plastiko Tipas 1	949761 1
Rūbų pakabos Vnt. 1	949775 1
Veidrodis Tipas 1	949770 1
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Papildoma batų lentyna Skyriaus plotis 300 mm	949760 300
Rūbų pakabos Vnt. 10	949775 10