

Garant**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150150 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 17****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150310 17
GTIN	4062406081355
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Gilintuvų kiekis	17
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150150 8
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150150 20,5
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150150 10
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 4,3 mm	150150 4,3
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150150 25
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150150 16,5
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 7 mm	150150 7
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150150 15
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 5 mm	150150 5

Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 23 mm	150150 23
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150150 19
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150150 6
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150150 10,4
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150150 12,4
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150150 6,3
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 8,3 mm	150150 8,3