


Abrazyvi dildė – Original-Arkansas (balta), grūdelių dydis 8000, siaurėjanti, ilgis x plotis: 100X40mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558765 100X40
GTIN	4037073005812
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdėtumas 5000 (galandimas), grūdėtumas 8000 (poliravimas).

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų **valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui**. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. **Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.**

Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.

Techninis aprašymas

Plotis	40 mm
Grūdėtumas	8000
Ilgis	100 mm
Smulkumo laipsnis	Poliravimas
Spalva	baltas
Šlifavimo priemonės	Arkansas kvarcitas

Forma	siaurėjanti
Produkto rūšis	Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		