



Kardaninis šarnyras, 1/4 colio, Tipas: 1/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalius išorinius kvadratus pagal DIN 3120 A 6,3 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidinius - pagal DIN 3120.

Pagilintu vidiniu kvadratu, užapvalintu išoriniu kvadratu ir keturiais fiksavimo grioveliais galima varomąsias ir jungiamąsias dalis „aklai“ sujungti.

Standartas:

DIN 3123-C 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

visas ilgis: 37 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
visas ilgis	37 mm
su QuickRelease	ne
Produkto rūšis	Jungiamoji dalis

Priedai

Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 13 vnt. colinių matmenų	630561
Galvučių rinkinys Torx®-varžtams, 1/4 colio kvadratas 21 vnt.	630761
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 22 vnt. Tipas 6	630266 6
Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 38 vnt. Tipas 6	630016 6
Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 63 vnt.	630021
Užmaunamų raktų rinkinys, 1/4; 3/8 colio keturbriaunis 48 vnt.	630006
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 13 vnt. Tipas 6	630066 6
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 19 vnt. Tipas 6	630166 6
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 33 vnt. metrinis / colinis	630661
Keturbriaunių 1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys 36 vnt. Tipas 6	630861 6