

Garant
POMX 10T5ZEER M, HB9525, Tipas: ST900

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).

Teigiama aukštų pastūmų geometrija.

Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.

Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 2,2$ mm.

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 4,8 mm

Pastūma f_z per dantį: 1,1 mm

Techninis aprašymas

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	4,8 mm
Tipas	ST900
Pastūma f_z per dantį	1,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	POMX 10T5ZEER M

Kietlydinys	HB9525
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	420 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	400 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	380 m/min	P
sausasis	tinka		
Oras	tinka		