

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
32/12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Produktų klasė	21U

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	38 mm
Bendras ilgis L	288 mm
Atraminė plokštelė	259033 2
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	22 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	31 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminės plokštelės varžtas	259027 2
Laikiklio ISO kodas	A32X DCLNR/L12
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 1
Koto Ø D <sub>s</sub>	35 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis