

Garant
HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7725, Ø D: 27 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	231660 27
GTIN	4045197714619
Produktų klasė	21M

Aprašymas
Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Smailas kampas: 135 laipsniai

pagrindinio elemento Ø D: 27 mm

Pastūma f apdirbant GG(G): 0,42 mm/aps,

Techninis aprašymas

Ø D	27 mm
pagrindinio elemento Ø D	27 mm
Pastūma f apdirbant GG(G)	0,42 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Kietlydinys	HB7725

Ašmenys	HM
Smailas kampas	135 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui