



Švarkas Highline, pilkas / juodas, Dydis DE: 29



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091312 29
GTIN	4030913067940
Produktų klasė	06I

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.: kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

Darbinis švarkas su klose nugaroje ir liemeniu su guma, labai patogus.

- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**
- **Paslėptas priekinis užtrauktukas.**
- **Kišenė telefonui ant kairiosios rankovės.**
- **Dvi išorinės šoninės kišenės.**
- **Reguliuojami rankogaliai su lipuku.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Striukė, rugiagėlių ir tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091311.

Techninis aprašymas

Striukės užsegimas	Užtrauktukas
--------------------	--------------

Kišenių ant krūtinės su antkišenių ir lipukais kiekis	2
Dydis FR	56C
Rankogaliai	reguliuojami rankogaliai su lipuku
Dydis DE	29
uždengtas užsegimas	taip
Juosmuo	elastinis liemuo su guma
Šoninių kišenių kiekis	2
Šoninės kišenės	uždėtos
Klostės nugaroje	taip
Kišenės mobiliems telefonams padėtis	ant kairiosios rankovės
Dydis IT	56C
Serija	Highline
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	56C
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkas / juodas
Produkto rūšis	Darbo švarkas

