

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis su korpusu 16G, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, 12x20G, Plokštės ilgis: 1500/7mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922127 1500/7
GTIN	4062406083793
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 16G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tiekimo sudėtis:

1 kojelių dalis, 1 pora kampo aptaisų, korpusas su stalčiais, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Aukštis	850 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Darbastalio gylis	750 mm
Svoris	123 kg
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Darbastalio ilgis	1500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Serija	vario
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Stalčių skaičius	7
Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927500 200
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Korpusas 16G su stalčiais Stalčių aukštis / skaičius 800/7	927300 800/7
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 1500 mm	926241 1500