

**Garant****Nupjovimo peilis Heavy Duty, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 45/6,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273558 45/6,0
GTIN	4062406084387
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Peilio aukštis nuo 100 mm su keturiais lizdais plokštelėms!

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

kai maksimalus ruošinio Ø	180 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	45 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Bendras ilgis L	225 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

