



VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø h7: 4,9 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	123107 4,9
GTIN	4045197449184
Produktų klasė	12E

Aprašas

Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 8×D

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 57 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 95 mm

Koto Ø: 6 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm²: 0,1 mm/aps,

Techninis aprašymas

Drožlių griovelio ilgis	57 mm
-------------------------	-------

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø	4,9 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis L _{viso}	95 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	49,7 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia