



Reguliuojami veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova ir 2 T formos rankenomis, Užveržimo tarpas: 2000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	861750 2000
GTIN	4008158036380
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Reguliuojami veržtuvai – naujos galimybės užveržimo diapazone iki 2 m! Kreipiančioji iš kalibruoto profilinio plieno, cinkuota. Iš abiejų pusių galinį fiksatorių galima atlaisvinti be įrankių. Slystamoji apkaba pagaminta iš grūdintojo plieno, kaldintas šlampavimo būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu ir judinama (iki 35°) specialia spaudžiamąja mova. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena.

Paskirtis:

Modulinės sistemos principas smarkiai praplečia šių įrankių panaudojimą apdirbant medieną ir metalą. Slystamąsias apkabas galima keisti kitomis arba praplėsti papildomomis. Be įrankių pakeičiama padėtis iš užveržimo į plėtimą. Veržtuvus galima ir per angą įstumti į detalę. Vidurinė padėtis ant detalės neleidžia jai apvirsti. Judinama specialia spaudžiamąja mova galima užspausti detales su nuožula iki 35°. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 6 500 N.**

Pastaba:

Pakaitinis stumdomas laikiklis žiūrėti atsarginių dalių sąrašą Nr. 861756 (T formos rankena), 861757 (medinė rankena) arba 861758 (svirtinė rankena).

Techninis aprašymas

Svoris	7,15 kg
Išnešimas	120 mm
Užveržimo tarpas	2000 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	27×13 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Slystamoji apkaba su T formos rankena	861756
Slystamoji apkaba su medine rankena	861757
Slystamoji apkaba su svirtine rankena	861758