

Garant GRIDLINE

**Darbastalis su važiuokle, plotis 950 mm su buko Multiplex plokšte, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923634 1500
GTIN	4062406086053
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su sija iš 4-briaunio vamzdžio, **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. **Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Važiuoklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais Ø100 mm iš pilnavidurės gumos. Darbastalis yra tolygiai pakeliamas arba nuleidžiamas, todėl visiškai stabilus naudojimo vietoje arba transportuojant. Važiuoklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje): 1

Spalva:

Korpusas, kojų dalys ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, priekiniai stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **važiuoklė visada tamsiai pilka RAL 7016** (nekonfigūruojama), **dengta milteliais. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Buferis	ne
Spintelės gylis	700 mm

Spintelės plotis	1300 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Stalčių skaičius	4
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Stumiamoji rankena	ne
nuleidžiamas	taip
Aukštis	950 mm
ComfortClose	ne
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Darbastalio gylis	750 mm
Svoris	173,1 kg
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas	1
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija

medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas	GS TÜV Süd
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 150 mm	927805 150
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 100 mm	927805 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 125 mm	927805 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 250 mm	927805 250