



Rankinė lupa su apšvietimu Tech-Line INDUKCIJA, Didinimas (x kartų): 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	490822 8
GTIN	4015478114988
Produktų klasė	49A

Aprašymas

Modelis:

Rankinis šviestuvas su **inovatyvia indukcinio įkrovimo technika** nuolatiniam ir ilgai išliekančiam įkrovimui. Įkrovimo trukmė 3 valandos, darbo trukmė įkrovus 7 valandos. Įbrėžimams atsparus silikatinio stiklo lęšis ryškiam ir neiškraipytam vaizdui išgauti. Kontrastinga ir homogeniška šviesa dėl dviejų etapų šviesos intensyvumo reguliavimo. Malonus pojūtis dėl ergonomiško dizaino ir patogios Soft-Touch rankenos zonos. Ilgaamžiškos SMD-LED lemputės 4500 K (neutrali balta spalva). Aplanatinis silikatinio stiklo lęšis

Tiekimo sudėtis:

Kartu su indukcinio įkrovimo padu, laidine dalimi, mikropluošto maišeliu priežiūrai ir valymui.

Techninis aprašymas

Serija	Tech-Line INDUKTION
Lęšio Ø	30 mm
Didinimas (x kartų)	8
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4500 K
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Rankinė lupa su apšvietimu

