



## VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø h7: 6,3 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	123107 6,3
GTIN	4045197449290
Produktų klasė	12E

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Rekomendacija:

##### Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

#### Pastaba:

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.**

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 8×D

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 76 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 114 mm

Koto Ø: 8 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/aps,

### Techninis aprašymas

Drožlių griovelio ilgis	76 mm
-------------------------	-------

Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/aps,
Nominalusis Ø	6,3 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	8 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	114 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	66,6 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia