

**Garant****Mašininis sriegiklis, įzotintas, MF: 10X1,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132880 10X1,25
GTIN	4062406087883
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Privalumai:**

**Sausai apdirbamas** ketus – galima atsisakyti aušinimo-tepimo priemonių. Dėl įzotintų paviršių ypatingai atsparus susidėvimui.

**Pastaba:**

su 4 pjovimo briaunomis.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,8 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	90 mm
Norma	DIN 374
Sriegio tipas	MF
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	8,8 mm
Sriegio Ø	10 mm

Sriegio gylis	30 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Ašmenys	HSS E
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Koto kvadratas $\square$	5,5 mm
Sriegio dydis	M10×1,25
Danga	įzotintas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ketus	tinka	13 m/min	K
GGG	ribotai tinka	9 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		