

Garant**Trapecinis rankinis sriegiklis atskirai glotniajam apdirbimui, be dangos, Tr: TR24X5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130790 TR24X5 |
| GTIN | 4062406087876 |
| Produktų klasė | 11G |

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

- **Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.**
- **Glotniojo apdirbimo sriegiklis Tolerancija H7**

Pastaba:

Įrankis netinka reversinei eigai.

Sriegio žingsnis: 5 mm

Bendras ilgis L: 190 mm

Koto $\varnothing D_s$: 18 mm

Koto kvadratas \square : 14,5 mm

Kiaurymės \varnothing : 19,25 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Koto kvadratas \square | 14,5 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 18 mm |
| Sriegio žingsnis | 5 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 19,25 mm |
| Bendras ilgis L | 190 mm |
| Sriegio dydis | 24 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Danga | be dangos |
| Sriegio tipas | TR |
| Profilio kampas | 30 laipsniai |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tolerancijos klasė | DIN 103 7H |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | | |
| Al >10 % Si | tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | | |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |

