

**Garant**

## Trapecinis rankinis sriegiklis atskirai rupiajam apdirbimui, be dangos, Tr: TR18X4



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130770 TR18X4 |
| GTIN             | 4062406087647 |
| Produktų klasė   | 11G           |

### Aprašymas

#### Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

- Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.
- Glotniojo apdirbimo sriegiklis Tolerancija H7

#### Pastaba:

**Įrankis netinka reversinei eigai.**

Sriegio žingsnis: 4 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14,25 mm

### Techninis aprašymas

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Bendras ilgis L            | 150 mm   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3        |
| Drožlių griovelių skaičius | 3        |
| Kiaurymės Ø                | 14,25 mm |
| Koto kvadratas □           | 9 mm     |
| Sriegio žingsnis           | 4 mm     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 12 mm    |
| Sriegio dydis              | 18       |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Danga                        | be dangos                      |
| Sriegio tipas                | TR                             |
| Profilio kampas              | 30 laipsniai                   |
| Ašmenys                      | HSS E                          |
| Norma                        | Gamykliniai standartai         |
| Tolerancijos klasė           | DIN 103 7H                     |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9        |
| Vidinis aušinimas            | ne                             |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                       |
| Srieginių įrankių rūšis      | Rankinis sriegiklis            |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                    |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | ribotai tinka |                |           |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka         |                |           |
| Al >10 % Si                    | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         |                |           |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         |                |           |
| Ketus (G)                      | tinka         |                |           |
| CuZn                           | tinka         |                |           |
| Uni                            | tinka         |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |

