

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7520, Tipas: ST900****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214866 ST900 |
| GTIN | 4045197716385 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga, sauganti nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------|
| Pastūma f_z per dantį | 0,2 mm |
| Tipas | ST900 |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT 120504 PDER |
| Kietlydinys | HB7520 |
| Ašmenys | HM |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 320 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 300 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 260 m/min | P |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |