

HEDI

Kabelių būgnas iš plastiko G7, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 40B



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081109 40B
GTIN	4003644007950
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Aukštos kokybės HEDI® plastikinis 290 mm skersmens kabelių būgnas ir daugybė ergonominių ir apsauginių funkcijų.

- **7 laipsnių posvyris laisvam ir patogiam naudojimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipiklio parinkimas optimaliam kabelių nukreipimui.**
- **Vandens drenažo grioveliai.**
- **Nulenkiama besisukanti rankena, skirta darbui dešine arba kaire ranka pervyniojant ir išvyniojant.**
- **Galimas paprastas sienų montavimas.**
- **Nuolatiniam darbui lauke ir patalpose.**

Su lizdais **Prancūzijai, Belgijai, Lenkijai ir Čekijai.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Laido ilgis	40 m
Kabelio medžiaga	Armuotas kabelis
Kabelio sandara	3G1,5
IP apsaugos klasė	IP 54
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Kabelio klasė	H07BQ-F
Elektros lizdų skaičius	4
Korpuso medžiaga	Pilnai iš plastiko
Nominalioji įtampa	250 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Yra diagnostikos sistema	taip
Produkto rūšis	Kabelių būgnas