



## Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S-plus 2.0 su baziniais ir kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-4, Tipas: 200



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313117 200
GTIN	2050001928764
Produktų klasė	33U

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.**
- **Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.**
- **Modulinė apsauginių įvorių sistema.**
- **Greitas keitimas.**
- **Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki  $\varnothing$  315 mm.**
- **Didelė kiaurymė (matmuo E!).**
- **Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.**
- **Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.**
- **Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.**
- **Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai  $\varnothing$ .**

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Užgrūdintas, ypač standus, poliruotas griebtuvo korpusas.

Baziniai kumšteliai su įkypais dantukais.

Specialus formavimas skečiamąja briauna.

Mygtukas kumštelių pakeitimui.

Apsauginis kumštelių fiksatorius (3-trigubas – išskyrus dyd. 400).

Bazinių kumštelių pradinės padėties fiksatorius.

Veikia su šešiabriaune jungtimi.

**Paskirtis:**

Staklėms su cilindrinio centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš priekio. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

**Standartas:**

**DIN 702-4.**

**Apdirbama medžiaga:**

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

**Tiekimo sudėtis:**

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu bazinių ir kietų keičiamų kumštelių.

**Priedai pasirinktinai:**

**Atsarginiai ir keičiami kumšteliai** žr. Nr. 313200 - 313350.

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	4800 min <sup>-1</sup>
Pralaidumas E	52 mm
Išorinis Ø A	206 mm
Svoris	16,2 kg
Griebtuvo aukštis D	86,3 mm
Tipas	200
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	8 - 208 mm
Centravimo Ø B	185 mm
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	72 - 224 mm
Rakto vidinis šešiabriaunis K	12 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	7 mm
Serija	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Priedų spalvinis žymėjimas	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

**Priedai**

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 200

313207 200

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 200

313250 200

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 200

313205 200

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 200

313210 200

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersiai dantukai Tinka griebtuvams 200

313200 200