



Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 165



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313455 165
GTIN	2050001929587
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir **preciziškai nušlifuoti** dantukai, **juodinti**.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo Ø.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.**

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių b	20 mm
Sriegiams DIN 912	M10
Aukštis H	40 mm
tinka griebtuvams	165 mm
Plotis B	35 mm
Ilgis L	80 mm

Griovelio plotis D	14 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	15 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos