

**Garant****ER užveržimo veržlės vidinė, Skirta ER: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309621 25
GTIN	4062406093457
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Vidinė užveržimo veržlė ir išorinis sriegis. **Su grioveliais.**

**Tinka:**

ER cangė su vidiniu sriegiu.

**Priedai pasirinktinai:**

Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25.  
Tarpinės Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Pastaba:**

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

**Techninis aprašymas**

maksimalus užveržimo momentas	55 Nm
Išorinis Ø D	32 mm
Sriegis	M32×1,5
Rakto dydis SW	24 mm

Bendras ilgis L	14,5 mm
skirta ER	25 mm
Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė