

Garant

**Plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova
D1 / D2: 344/999mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274030 344/999
GTIN	4062406093846
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048. D₂ = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D₁ = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D₂ = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

minimalus 1-as įdubimo Ø D ₁	344 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D ₂	999 mm
maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	30 mm
Paskirtis	dešininis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	3 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis