

**Garant**

**Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 67/100mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274040 67/100
GTIN	4062406093914
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048. D<sub>2</sub> = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Paskirtis:**

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

D<sub>1</sub> = minimalus Ø skirtas 1-am grioveiui / D<sub>2</sub> = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveiui.

**Techninis aprašymas**

minimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>1</sub>	67 mm
maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>	30 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>2</sub>	100 mm
Paskirtis	dešininis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	4 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis