

Garant

Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 92/130mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274040 92/130 |
| GTIN | 4062406093921 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 30 mm |
| maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2 | 130 mm |
| minimalus 1-as įdubimo Ø D_1 | 92 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Sistemos raktas | taip |
| Įpjovos plotis w | 4 mm |

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis