

**Garant**

**Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairinis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 174/250mm**

**Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 274032 174/250 |
| GTIN             | 4062406094188  |
| Produktų klasė   | 21U            |

**Aprašymas****Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Paskirtis:**

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

$D_1 =$  minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2 =$  maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

**Techninis aprašymas**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 30 mm    |
| maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$     | 250 mm   |
| minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$      | 174 mm   |
| Paskirtis                           | kairinis |
| Sistemos raktas                     | taip     |
| Įpjovos plotis $w$                  | 3 mm     |

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis