

Garant**Plokštelės laikiklis Medium galiniams grioveliams, kairinis, Ø ribos, įpjova
D1 / D2: 27/40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274022 27/40
GTIN	4062406094232
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000 – 275015.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D₁ = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D₂ = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	24 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D ₁	27 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D ₂	40 mm
Paskirtis	kairinis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	4 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis