

Garant**Plokštelės laikiklis Medium galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 19/30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274014 19/30
GTIN	4062406094461
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000 – 275015.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	30 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	19 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	12 mm
Paskirtis	dešininis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	3 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis