

Garant

Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 242/350mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274044 242/350
GTIN	4062406094768
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048. D₂ = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D₁ = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D₂ = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	22 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D ₁	242 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D ₂	350 mm
Paskirtis	dešininis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	4 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis