

**Garant****Plokštelės laikiklis Heavy-Duty galiniams grioveliams, kairinis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 234/350mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274076 234/350
GTIN	4062406095383
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.

**Paskirtis:**

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274004 arba su adapteriu Nr. 274003 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveiui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveiui.

$D_2$  = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Techninis aprašymas**

minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	234 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	350 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	50 mm
Paskirtis	kairinis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	8 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis