

HOLEX**Kibi poliravimo lėkštelė, M14, Išorinis Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567762 115
GTIN	4045197718297
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Kibioji pusė su specialiu audiniu, užtikrintai laikančiu kibius diskus, dengtus kilpiniu veliūru. **Poliravimo diskas** su lanksčiu tarpiniu sluoksniu. Dėl nupjautų briaunų padidėja lankstumas iš išorės.

Paskirtis:

M14 sriegis tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoklių, maksimaliai **80 m/s**.

Pastaba:

Kibi šlifavimo lėkštelė **netinka** neaustinės medžiagos lipniems diskams Nr. 566902 – 566950.

Techninis aprašymas

maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Išorinis Ø	115 mm
Kietumo laipsnis	minkštas
Sriegis	M14
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė

