

**Garant****Ruletė, Juostos ilgis: 3m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	462070 3
GTIN	4062406095611
Produktų klasė	41H

**Aprašymas****Modelis:**

Kokybiška ruletė su stiklo pluoštu sutvirtintu korpusu ir automatinio įtraukimo mechanizmu. Tvirtam rankenos suėmimui kontaktiniai paviršiai ir sustabdymo mygtukas padengiami **2K-Haptoprene**. Slydimo guolis su teflonu užtikrina tolygų slydimą ir sklandų veikimą. **Naujoviškas slopintuvas** iš specialios gumos sugeria atitranskoms energiją ir tausoja riešą. **Naudojamas aliuminio profilis** užpakalinėje dalyje stabilumui. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

**Techninis aprašymas**

Juostos ilgis	3 m
Juostos plotis	13 mm
Korpuso aukštis	59 mm
Korpuso plotis	26 mm
Korpuso ilgis	62 mm
Norma	EG I

Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

## Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 5 m	026240 5
--	----------