

HOLEX**Atraminė lėkštelė standi / su grioveliais, Išorinis Ø: 180mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566672 180
GTIN	4045197718280
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.

Kietesni, neformuojami pluoštiniai diskai-lėkštelės. Atraminė plokštuma **su smulkiais grioveliais optimaliai grūdelių sulaikymui** šlifuojant briaunas ir plokštumas. Specialus plastikas, **labai atsparus temperatūros kaitai**. Idealiai tinka **rupiems šlifavimo ir pirminio apdirbimo darbams**, grūdelių dydis nuo 36 iki 60.

Techninis aprašymas

maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Išorinis Ø	180 mm
Kietumo laipsnis	standi
Sriegis	M14
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė

