

Garant**CCGW 120404 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

265932 NL

GTIN

4062406095857

Produktų klasė

21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožiams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymasPjūvio gylis a_p

0,01 - 0,2 mm

Pastūma f

0,005 - 0,1 mm/aps,

Pjovimo briaunų forma

NL

Pjovimo sąlygos

nepertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka

rupusis apdirbimas

| | |
|---|---------------------------------|
| Kietlydinys | MKD |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 150 - 1600 m/min |
| Ašmenys | MKD |
| Danga | be dangos |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGW 120404 FN |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Produkto pavadinimo požymis | MKD |
| Galima pergalėti | taip |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |