

KERN**Kraninės svarstyklės, HFD tipas, Maksimalios svėrimo ribos: 3000kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479439 3000
GTIN	4045761202764
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

LED ekranas su foniniu apšvietimu gerai įskaitomas net ir iš didesnių atstumų. Data-Hold funkcija matavimo rodmenų užlaikymui.

Tvirtas, didelės sklaidos gervinis svertuvas iki 12 tonų. Skaitmenų aukštis 30 mm. Baterijos veikimo laikas apie 30 val.

Tiekimo sudėtis:

Su nuotolinio valdymo pultu su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3. Svarstyklės su baterija ir tinklo adapteriu.

Techninis aprašymas

Svoris neto	10 kg
Darbinė temperatūra	-10 - 40 °C
Padalos vertė	200 g
Bendras ilgis	421 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis

Korpuso plotis	194 mm
Korpuso aukštis	129 mm
Baterijų kiekis	2
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės	0,2 %
Korpuso gylis	145 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	1000 g
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	500 g
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------