

KERN**Kišeninės TGC tipo svarstyklės, Maksimalios svėrimo ribos: 500g**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479446 500
GTIN	4045761217539
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Su papildomo svėrimo funkcija, taros mygtuku.
- Kalibravimo programa CAL – dideliame tikslumui.

Plokščios kišeninės svarstyklės su didele nerūdijančio plieno plokšte ir praktiška taros lėkštele. Apšviestas LCD ekranas patogiam svėrimo vertės nuskaitymui.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Svoris neto	0,18 kg
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
maksimalios svėrimo ribos	500 g
Padalos vertė	0,1 g
Gylis	130 mm
Baterijų kiekis	2
Plotis	100 mm

Aukštis	18 mm
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Kompaktiškos svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------