

**KERN****Kraninės svarstyklės, HFD tipas, Maksimalios svėrimo ribos: 1500kg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479439 1500
GTIN	4045761202757
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

LED ekranas su foniniu apšvietimu gerai įskaitomas net ir iš didesnių atstumų. Data-Hold funkcija matavimo rodmenų užlaikymui.

Tvirtas, didelės sklaidos gervinis svertuvas iki 12 tonų. Skaitmenų aukštis 30 mm. Baterijos veikimo laikas apie 30 val.

### Tiekimo sudėtis:

Su nuotolinio valdymo pultu su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3. Svarstyklės su baterija ir tinklo adapteriu.

## Techninis aprašymas

Padalos vertė	100 g
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės	0,2 %
Baterijų kiekis	2
Bendras ilgis	421 mm
Darbinė temperatūra	-10 - 40 °C

Korpuso aukštis	129 mm
Korpuso plotis	194 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Svoris neto	8,2 kg
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Korpuso gylis	145 mm
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	500 g
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	200 g
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------