



Slim elektriko atsuktuvas PlusMinus ir Classic varžtams izoliuotas, Profilio dydis: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	668392 1
GTIN	7610733278435
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač plastiško ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos šios medžiagos struktūros rankena neslysta net ir iš šlapių, tepaluotų rankų.

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tašumo.

Mažesnio Ø geležtė su integruota apsaugine izoliacija giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės Ø = izoliacijos Ø priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Kombinuotojo profilio atsuktuvo smailė puikiai tinka **PlusMinus varžtams (Pozidriv / įpjova)**, kurie dažniausiai naudojami elektros instaliacijos komponentams.

Techninis aprašymas

Profilis: Pozidriv – įpjova	1 – 0,7×4,5
visas ilgis	175 mm
Profilio dydis	1
Geležtės ilgis	80 mm
Serija	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Perdavos profilis	Kombinuoto profilio atsuktuvai Pozidriv / plokščias
Produkto rūšis	Atsuktuvai