



## Slim elektriko atsuktuvas Pozidriv ir Classic varžtams izoliuotas, Kryžminių įpjovų dydis: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	668382 1
GTIN	7610733278411
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

**Ergonomiška rankena** su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.

**Geležtė** iš PB Swiss Tools ypatingo liejimo, pasižyminčio didžiausiu įmanomu kietumu ir plastiškumu.

**Mažesnio Ø geležtė su integruota apsaugine izoliacija** giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės Ø= izoliacijos Ø priekinėje geležtės srityje).

#### Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	175 mm
Varžtų Ø	2,1 – 3 mm
Kryžminių įpjovų dydis	1
Geležtės ilgis	80 mm
Serija	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Produkto rūšis	Atsuktuvai

