

Garant**Dvipusių veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952523 11
GTIN	4062406097509
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952523: 1 vnt.

GARANT veržliaraktis atvirais galais Nr. 610600 dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	11
Plotis	250 mm
Gylis	600 mm
Gylis G	24
Plotis G	10
Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris	2,003 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	10x24
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610600 8X9
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610700 18X19
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610600 18X19
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 20X22 mm	610600 20X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610600 16X17
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610600 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610600 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 30X32 mm	610600 30X32
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610700 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610600 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610700 16X17
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952523	952001 952523
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610600 6X7
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 21X23 mm	610600 21X23
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 20X22 mm	610700 20X22
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 24X27 mm	610600 24X27