

**T formos spraustukas, termiškai pagerintas, Griovelio plotis D: 21 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313555 21
GTIN	2050001940537
Produktų klasė	33T

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai nušlifuoti ir termiškai pagerinti.

Tinka:

visiems **standartiniams** šių **gamintojų** griebtuvams: Schunk, Forkardt, Röhms ir SMW (smailus dantytumas).

Tinka:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Tiekimo sudėtis:

Su varžtais DIN 912 – 12.9!

Pastaba:

Kitų matmenų T-formos spraustukai tiekiami pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Aukštis H	27 mm
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm

Griovelio plotis D	21 mm
Sriegis G	M16
Pakopos aukštis h	11,5 mm
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė