

**T formos sprautukas, termiškai pagerintas, Griovelio plotis D: 25,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Produktų klasė	33T

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai nušlifuoti ir termiškai pagerinti.

Tinka:

visiems **standartiniams** šių **gamintojų** griebtuvams: Schunk, Forkardt, Röhms ir SMW (smailus dantytumas).

Tinka:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Tiekimo sudėtis:

Su varžtais DIN 912 – 12.9!

Pastaba:

Kitų matmenų T-formos sprautukai tiekiami pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	220 Nm
Aukštis H	29 mm

Griovelio plotis D	25,5 mm
Sriegis G	M20
Pakopos aukštis h	11 mm
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė