

Garant**Įpjovimo plokštelė neutral., HU9310, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	275006 3
GTIN	4062406098353
Produktų klasė	21H

Aprašymas**Modelis:**

Su nušlifuoti kumštelių dantukais.

Paskirtis:

Mažo skersmens įpjovoms kartu su plokštelių laikikliais Nr. 274010 – 274026.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274010 – 274026. Ištekimo peiliai Nr. 274170 – 274171.

Tinka:

Mažo skersmens įpjovoms kartu su plokštelių laikikliais Nr. 274010 – 274026.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Danga	be dangos
Įpjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU9310
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	380 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	280 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		