

## Garant

**Glotniojo apdirbimo freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
42/5mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212542 42/5
GTIN	4062406098667
Produktų klasė	210

### Aprašymas

#### Modelis:

Precizinė glotniojo apdirbimo freza **efektyviam paruošiamajam ir glotniajam apdirbimui**. Patobulinta valymo briaunos geometrija užtikrina **aukštą paviršių kokybę** atliekant **šlifavimo darbus**. **Sutaupoma daug laiko** dėl didelio žingsnio ir danties pastūmos.

#### Paskirtis:

Tipiškas įrankis ruošinių ir formų gamybai.

#### Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	CPHX 09T3..

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	3 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	16 mm
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza